

Silla ergonómica / Ergonomic seat / Chaise ergonomique

ES

DESCRIPCIÓN

1. Silla con respaldo curvo para un óptimo confort. Versátil y resistente.
2. Estructura tubular metálica pintada en epoxi-poliéster color negro RAL 9005.

ESTRUCTURA

3. Carcasa de plástico de polipropileno (60% reciclado y 20% material nuevo) + 20% fibra de vidrio.
4. Agujero en la carcasa de plástico para facilitar transporte.
5. Goma antideslizante TPE en las patas.

EN

DESCRIPTION

1. Chair with a curved backrest for optimal comfort. Versatile and durable.
2. Tubular metal structure painted in black epoxy-polyester (RAL 9005).

STRUCTURE

3. Polypropylene plastic shell (60% recycled and 20% new material) + 20% fiberglass.
4. Hole in the plastic shell for easy transport.
5. Non-slip TPE rubber on the legs.

FR

DESCRIPTION

1. Chaise avec dossier incurvé pour un confort optimal. Polyvalente et résistante.
2. Structure métallique tubulaire peinte en époxy-polyester noir (RAL 9005).

STRUCTURE

3. Coque en plastique de polypropylène (60 % recyclé et 20 % matériau neuf) + 20 % fibre de verre.
4. Trou dans la coque en plastique pour faciliter le transport.
5. Caoutchouc antidérapant en TPE sur les pieds.



COLOR · COLOR · COULEUR



139

OYSTER
WHITE

140

STONE
GRAY

141

GRAPHITE
BLACK

122

LIGHT
TERRACOTA



98

RAL 9005
MATT FINISH

EMBALAJE · PACKAGING · EMBALLAGE



Cantidad de bultos
Number of packages
Nombre de colis



Shell - 8u
65x53x49cm
22,0 - 25,0 kg



Sled - 8u
60x58x64cm
29,6 - 30,6 kg

DETALLES · DETAILS · DÉTAILS



Certified EN 1729
Part 1 and 2

MEDIDAS · MEASUREMENTS · MESURES



55,0 cm



89.0 cm



56,0 cm



6,40 Kg



6,90 Kg

PESO · WEIGHT · POIDS

Cadira ergonòmica / Ergonomischer Stuhl / Sedia ergonomica

CAT

DESCRIPCIÓ

1. Cadira amb respall corbat per a un confort òptim. Versàtil i resistent.
2. Estructura metàl·lica tubular pintada en epoxi-polièster negre (RAL 9005).

ESTRUCTURA

3. Carcassa de plàstic de polipropilè (60 % reciclat i 20 % material nou) + 20 % fibra de vidre.
4. Forat a la carcassa de plàstic per facilitar el transport.
5. Goma antilliscant de TPE a les potes.

DE

BESCHREIBUNG

1. Stuhl mit gebogener Rückenlehne für optimalen Komfort. Vielseitig und langlebig.
2. Rohrförmige Metallstruktur, schwarz epoxid-polyester lackiert (RAL 9005).

STRUKTUR

3. Kunststoffschale aus Polypropylen (60 % recycelt und 20 % neues Material) + 20 % Glasfaser.
4. Loch in der Kunststoffschale für einfacheren Transport.
5. Rutschfester TPE-Gummi an den Beinen.

IT

DESCRIZIONE

1. Sedia con schienale curvo per un comfort ottimale. Versatile e resistente.
2. Struttura in metallo tubolare verniciato in epoxi-poliester nero (RAL 9005).

STRUTTURA

3. Scocca in plastica di polipropilene (60% riciclato e 20% materiale nuovo) + 20% fibra di vetro.
4. Foro nella scocca in plastica per facilitarne il trasporto.
5. Gomma antiscivolo in TPE sulle gambe.



COLOR · FARBE · COLORE



139

OYSTER
WHITE

140

STONE
GRAY

141

GRAPHITE
BLACK

122

LIGHT
TERRACOTA



98

RAL 9005
MATT FINISH

EMBALATGE · VERPACKUNG · IMBALLAGGIO



Quantitat de paquets
Anzahl der Pakete
Numero di pacchi



Shell - 8u
65x53x49cm
22,0 - 25,0 kg



Sled - 8u
60x58x64cm
29,6 - 30,6 kg

DETALLS · DETAILS · DETAGLI




Certified EN 1729
Part 1 and 2


MESURES · MESSUNG · MISURAZIONE



55,0 cm



89.9 cm



56,0 cm



6,40 Kg



6,90 Kg

PES · GEWICHT · PESO



JUN SLED

Combinaciones JUN / JUN Combinations / Combinaisons JUN
Combinacions JUN / JUN-Kombinationen / Combinazioni JUN

JUN	OYSTERN WHITE 	STONE GRAY 	GRAPHITE BLACK 	LIGHT TERRACOTA 
 BASIC	JUN 1032/139	JUN 1032/140	JUN 1032/141	JUN 1032/122
 SLED	JUN 1033/139	JUN 1033/140	JUN 1033/141	JUN 1033/122
 WOOD	JUN 1034/139	JUN 1034/140	JUN 1034/141	JUN 1034/122



Medidas asiento / Seat dimensions / Dimensions assise
Mesures seient / Sitzmaße / Misure del sedile



Instrucciones de montaje / Assembly instructions / Instructions de montage
Instruccions de muntatge / Montageanleitung / Istruzioni di montaggio



Información importante / Important Information / Informations importantes Informació important / Wichtige Informationen / Informazioni importanti

ES

INFORMACIÓN

Lea todas las instrucciones antes de comenzar el ensamblaje. Guarde las instrucciones para uso futuro. Uso general.

ADVERTENCIA

Utilizar solo como se pretende.

MONTAJE

Seguir las instrucciones de montaje adjuntas.

MANTENIMIENTO

Periódicamente se deben realizar tareas de mantenimiento revisando el estado del producto. Verifique que el producto esté en buen estado y funcionando. Compruebe si hay roturas periódicamente. Retire el producto del servicio cuando se produzca alguna condición que pueda considerarse insegura.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie la unidad con un paño húmedo o una esponja con agua tibia y jabón suave. Séquelo. No use limpiadores abrasivos, blanqueadores, solventes químicos ni detergentes fuertes.

GARANTÍA

2 años de garantía limitada.

CAT

INFORMACIÓ

Llegeixi totes les instruccions abans de començar l'assemblatge. Guardeu les instruccions per a un futur ús. Ús general.

ADVERTÈNCIA

Utilitzeu només segons el previst.

MUNTATGE

Seguiu les instruccions de muntatge adjuntes.

MANTENIMENT

S'han de realitzar tasques de manteniment periòdiques revisant l'estat del producte. Verifiqueu que el producte estigui en bon estat i funcioni correctament. Comproveu si hi ha trencaments periòdicament. Retireu el producte de l'ús quan es presenti alguna condició que pugui considerar-se perillosa.

CUIDAT I NETEJA

Netegeu la unitat amb un drap humit o una esponja amb aigua tèbia i sabó suau. Eixugueu bé. No utilitzeu netejadors abrasius, lleixius, solvents químics ni detergents forts.

GARANTIA

Garantia limitada de 2 anys.

EN

INFORMATION

Read all instructions before beginning assembly. Keep the instructions for future use. General use.

WARNING

Use only as intended.

ASSEMBLY

Follow the attached assembly instructions.

MAINTENANCE

Periodic maintenance tasks should be performed by checking the condition of the product. Ensure the product is in good condition and functioning properly. Check for breaks regularly. Remove the product from service when any condition that could be considered unsafe occurs.

CARE AND CLEANING

Clean the unit with a damp cloth or sponge using warm water and mild soap. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleaners, bleach, chemical solvents, or strong detergents.

WARRANTY

2-year limited warranty.

DE

INFORMATIONEN

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Bewahren Sie die Anweisungen für die zukünftige. Allgemeine Verwendung

WARNUNG

Nur wie vorgesehen verwenden.

MONTAGE

Befolgen Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

WARTUNG

Regelmäßige Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, indem der Zustand des Produkts überprüft wird. Stellen Sie sicher, dass das Produkt in gutem Zustand ist und ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen Sie regelmäßig auf Brüche. Entfernen Sie das Produkt aus dem Gebrauch, wenn eine Bedingung vorliegt, die als unsicher angesehen werden kann.

PFLEGE UND REINIGUNG

Reinigen Sie die Einheit mit einem feuchten Tuch oder Schwamm mit warmem Wasser und mildem Seifenreiniger. Trocknen Sie gründlich ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Bleichmittel, chemische Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel.

GARANTIE

2 Jahre eingeschränkte Garantie.

FR

INFORMATIONS

Lisez toutes les instructions avant de commencer l'assemblage. Conservez les instructions pour une utilisation future. Usage général.

AVERTISSEMENT

Utiliser uniquement comme prévu.

ASSEMBLAGE

Suivez les instructions de montage ci-jointes.

ENTRETIEN

Des tâches d'entretien périodiques doivent être effectuées en vérifiant l'état du produit. Assurez-vous que le produit est en bon état et fonctionne correctement. Vérifiez régulièrement s'il y a des bris. Retirez le produit du service lorsqu'une condition pouvant être considérée comme dangereuse se présente.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l'unité avec un chiffon humide ou une éponge à l'eau tiède et au savon doux. Séchez soigneusement. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, d'eau de Javel, de solvants chimiques ou de détergents puissants.

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans.

IT

INFORMAZIONI

Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Conservare le istruzioni per un uso futuro. Uso generale

AVVERTENZA

Utilizzare solo come previsto.

MONTAGGIO

Seguire le istruzioni di montaggio allegate.

MANUTENZIONE

È necessario eseguire periodicamente attività di manutenzione controllando lo stato del prodotto. Assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni e funzioni correttamente. Controllare periodicamente la presenza di rotture. Rimuovere il prodotto dall'uso quando si presenta una condizione che potrebbe essere considerata insicura.

CURA E PULIZIA

Pulire l'unità con un panno umido o una spugna con acqua tiepida e sapone neutro. Asciugare bene. Non utilizzare detergenti abrasivi, candeggina, solventi chimici o detergenti forti.

GARANZIA

Garanzia limitata di 2 anni.



Futuras actualizaciones
Future updates
Mises à jour futures

Futures actualitzacions
Zukünftige Aktualisierungen
Aggiornamenti futuri



Calidad certificada
Certified quality
Qualité certifiée

Qualität zertifiziert
Zertifizierte Qualität
Qualità certificata



Mirplay colabora con la ong:
Mirplay collaborates with ngo:
Mirplay partecipa à l'ong:

Mirplay collabora amb l'ong:
Mirplay arbeitet mit der ngo zusammen:
Mirplay collabora con l'ong: